

FISCHER Veiligheidsanker type FH II-B Staal Elektrolytisch verzinkt FH II 15/50 B



Artikelnummer	63421.150.050
Merk	-
UBB	500504417865
UNSPSC	31162101
EAN	4006209487785
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 1
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FH II-B

Standaarden

Info

do= Boordiameter.Min.
 td= Aanbevolen boordiepte.hef= Effectieve verankeringsdiepte.tfix= Nuttige lengte.s = Sleutelwijdte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$ en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.Bij reductie

op hart- en
randafstand dient
de kracht opnieuw
berekend te worden
met behulp van
berekeningssoftware
of technisch
handboek, deze
zijn op aanvraag
verkrijgbaar. Bij
de definitieve
berekening moet de
complete Europese
Technische
Goedkeuring (ETA)
in acht worden
genomen, deze is
ook op aanvraag
verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M10
do	15
hef	70
kN	7.6
L (mm)	150
Min. td	140
Ring ø	25
s	17
tfix	50
Type	FH II 15/50 B

Technische tekening

