

## FISCHER Veiligheidsanker type FH II-S Staal Elektrolytisch verzinkt FH II 10/50 S



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 63422.100.051                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500570991322                  |
| UNSPSC        | 31162101                      |
| EAN           | 4048962016758                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Approval             | ETA Option 1            |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |
| Type nr.             | FH II-S                 |

### Standaarden

#### Info

do =  
Boordiameter.Min.  
td = Aanbevolen  
boordiepte.hef  
= Effectieve  
verankeringsdiepte.tfix  
= Nuttige lengte.s  
= Sleutelwijdte.kN  
= Belasting in  
kN.De toelaatbare  
belasting geldt  
voor 1 afzonderlijk  
anker, bij gescheurd  
beton (trekzone)  
met een kwaliteit  
C20/25, incl. partiële  
veiligheidsfactor  
 $\gamma_f = 1,4$  en indien  
de Scr, N en Ccr, N  
niet onderschreden  
worden.Bij reductie

op hart- en  
randafstand dient  
de kracht opnieuw  
berekend te worden  
met behulp van  
berekeningssoftware  
of technisch  
handboek, deze  
zijn op aanvraag  
verkrijgbaar. Bij  
de definitieve  
berekening moet de  
complete Europese  
Technische  
Goedkeuring (ETA)  
in acht worden  
genomen, deze is  
ook op aanvraag  
verkrijgbaar.

## Technische specificatie

|      |               |
|------|---------------|
| Type | FH II 10/50 S |
|------|---------------|

## Technische tekening

