

FISCHER Veiligheidsanker type FH II-S Staal Elektrolytisch verzinkt FH II 12/25 S



Artikelnummer	63422.120.025
Merk	-
UBB	500504419192
UNSPSC	31162101
EAN	4006209448854
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Staal
Approval	ETA Option 1
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	FH II-S

Standaarden

Info

do =
Boordiameter.Min.
td = Aanbevolen
boordiepte.hef
= Effectieve
verankeringsdiepte.tfix
= Nuttige lengte.s
= Sleutelwijdte.kN
= Belasting in
kN.De toelaatbare
belasting geldt
voor 1 afzonderlijk
anker, bij gescheurd
beton (trekzone)
met een kwaliteit
C20/25, incl. partiële
veiligheidsfactor
 $\gamma_f = 1,4$ en indien
de Scr, N en Ccr, N
niet onderschreden
worden.Bij reductie

op hart- en
randafstand dient
de kracht opnieuw
berekend te worden
met behulp van
berekeningssoftware
of technisch
handboek, deze
zijn op aanvraag
verkrijgbaar. Bij
de definitieve
berekening moet de
complete Europese
Technische
Goedkeuring (ETA)
in acht worden
genomen, deze is
ook op aanvraag
verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M8
do	12
hef	60
kN	5.7
L (mm)	105
Min. td	105
Ring ø	22
s	13
tfix	25
Type	FH II 12/25 S

Technische tekening

