



FISCHER Kanaalplaatanker type FH Y Staal Elektrolytisch verzinkt FH Y M6

Artikelnummer	63428.060.001
Merk	-
UBB	950372106894
UNSPSC	31162101
EAN	4006209301388
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Materiaalsoort	Staal
Approval	Zulassung
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

do =
BoordiameterMin.
td = Aanbevolen
boordieptehef
= Effectieve
verankeringsdiepteTinst
= Aandraaimoment
in Nm. (schroeven
voor klasse 5.8 of
A4-70).Toelaatbare
belastingen
(kN) voor een
enkel anker, in
kanaalplaten. Voor
combinaties van
trekbelastingen,
dwarskrachten,
buigmomenten
evenals verminderde
randafstanden
of hart op hart

Standaarden

Technische specificatie

Beton $\geq$ C45/55	2
d-D	M6
do	10
hef	30
L (mm)	37
Min. td	50
Dikte bouwdeel (min.)	40
Tinst	10
Type	FHY

Technische tekening

