



FISCHER Kanaalplaatanker type FH Y Staal Elektrolytisch verzinkt FH Y M8

Artikelnummer 63428.080.001

Merk -

UBB 950372106977

UNSPSC 31162101

EAN 4006209301463

PKG. van 25 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter M8

Materiaalsoort Staal

Approval Zulassung

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch
verzinkt

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info do =
BoordiameterMin.
td = Aanbevolen
boordieptehef
= Effectieve
verankeringsdiepteTinst
= Aandraaimoment
in Nm. (schroeven
voor klasse 5.8 of
A4-70).Toelaatbare
belastingen
(kN) voor een
enkel anker, in
kanaalplaten. Voor
combinaties van
trekbelastingen,
dwarskrachten,
buigmomenten
evenals verminderde
randafstanden
of hart op hart

Standaarden

Technische specificatie

Beton $\geq$ C45/55	2
d-D	M8
do	12
hef	35
L (mm)	43
Min. td	60
Dikte bouwdeel (min.)	40
Tinst	10
Type	FHY

Technische tekening

