


FISCHER Buitendraanker Staal Elektrolytisch verzinkt FZA 14X40 M10/25



Artikelnummer	63445.140.040
Merk	-
UBB	950372063566
UNSPSC	31162101
EAN	4006209607183
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Type	FZA 14X40 M10/25
Remarks	Tinst = Aandraaimoment in Nm Uiterst geschikt voor montage in trekzones! De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$. Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden

Standaarden

FABORY
OF COURSE.

genomen, deze is
ook op aanvraag
verkrijgbaar.

Diameter (d-D)	M10
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type no.	FZA

Technische specificatie

Beton \geq C20/25	2.4
Diameter (d-D)	M10
Verankeringsdiepte	40
Boor \varnothing (type FZUB)	14x40
Nuttige lengte (max.)	25
T _{inst}	40

Technische tekening

