



RAWL Keilbouthuls met conische bout Staal Elektrolytisch verzinkt 5.8 M10X60

Artikelnummer	65435.100.060
Merk	-
UBB	952351396314
UNSPSC	31162400
EAN	5906675283753
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	do = Boordiameter.fs = Ring buitendiameter.s (Ws) = Sleutelwijdte.Tinst = Aandraaimoment in Nm.df = Gat in constructie.hmin. = Minimale dikte betonelement.dd (ho) = Aanbevolen boordiepte.tfix = Klembereik.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Smin. = Minimale hartafstand.Cmin. = Minimale randafstand.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

Technische tekening

Cmin.	75
d-D	M10
df	11
do	16
fs	21
hef	60
hmin	100
ho	65
kN	6.67
L (mm)	135
s	17
Smin.	50
tfix(max.)	60
Tinst	27

