



REMFORM® Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met Torx® Staal Elektrolytisch verzinkt 4X20MM

Artikelnummer	67552.040.020
Merk	-
UBB	500574683453
UNSPSC	31161512
EAN	7611188135588
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	4 mm
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Torx®
Kopsoort	Bolcilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	A8 (1.4529)
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	REMFORM®

Standaarden

Technische specificatie

d	4
D (mm)	4
dk(max.)	7.5
k (max.)	2.8
L (mm)	20
Sleutel	20

Technische tekening

