

Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 12.50mm



Artikelnummer	6K058936
Merk	-
UBB	500630538592
UNSPSC	23241639
EAN	7320760351765
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Totale lengte	151
Diameter boor	12.5
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Snijlengte	101
Snijmateriaal	HSS
Hoek van de punt	118
Schachtvorm	Cilindrisch
Spiraalboor	Ja

Standaarden