

Schroevendraaier 335 snedebreedte 3 mm klinglengte 80 mm 2- componentengreep rond



Artikelnummer	81887.030.080
Merk	-
UBB	425124013599
UNSPSC	27111701
EAN	4013288003256
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Geïsoleerd	Ja
Gewicht	28
Totale lengte	161
Geïsoleerd 1000 V	Ja
Klinglengte	80
Klingbreedte	3
Bleddikte	0.5
Materiaal greep	Hout
Uitvoering schacht	Rond
Greepuitvoering	Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant	Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling	Ja
Gewelfde kling	Nee
Materiaal kling	Overig
Oppervlaktebescherm	Verchroomd kling
Met afrolbeveiliging	Ja

Standaarden