

Keilbouthuls met conische bout M12 T/25



Artikel nummer	90270FIS
Merk	-
UBB	500616786165
UNSPSC	31161607
EAN	4006209902707
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Boor \varnothing	18
Pluglengte	114
ETA-approval	Ja
Remarks	do= Boordiameter. dd= Plaatsingsdiepte. df= Anker diameter. fs= Kop diameter. Ws= Aandraaidop (tool) diameter. hef= Effectieve verankeringsdiepte. tfix= Nuttige lengte. kN = Toelaatbare belasting in kN.

Standaarden

Technische specificatie

Technische tekening