



Bosch Boorhamer GBH 3-28 DFR

Artikelnummer	B4350.000.080
Merk	-
UBB	500512003228
UNSPSC	27111602
EAN	3165140471176
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Hoogte	233
Spanning	230
Lengte	326
Nom. opgenomen vermogen	800
Machinegewicht	3.6
Boordiameter beton met kernkroon	68
Max. energie enkele slag	3.1
Gereedschapopname	SDS-plus-opname
Boordiameter in staal	13
Boordiameter zachthout	30
Boordiameter beton met hamerboor	28
Boordiameter metselwerk met kernkroon	82
Max. aantal slagen	4000
Nullasttoerental	900

Standaarden