



Bosch Plaatschaar GSC2,8-500W

Artikelnummer	B4450.000.010
Merk	-
UBB	500505918614
UNSPSC	23151901
EAN	3165140415033
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Nom. opgenomen vermogen	500
Machinegewicht	2.7
Nullastslagenaantal (hef)	2400
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm ²	3.5
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm ²	2.8
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm ²	2.2
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm ²	1.9

Standaarden