



D7984 RVS A2 LCK-SCHR BZK LUBO M5X40

Artikelnummer	FNLW4050040
Merk	-
UBB	500667315435
UNSPSC	00000000
EAN	
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
------	---

Standaarden

DIN	7984
-----	------

Technische specificatie

FABORY

Technische tekening

