



Kabelschaar lengte 500 mm hoofd gepolijst VDE met dompelisolatie KNIPEX

Artikelnummer	K1161.710.500
Merk	-
UBB	240106093786
UNSPSC	44121618
EAN	4003773026785
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Geschikt voor max. 27
kabeldiameter

Geïsoleerd Ja

Max. 150
kabeldoorsnede

Geschikt voor Nee
staaldraadomvlechting

Totale lengte 500

Geïsoleerd 1000 V Ja

Geschikt voor Ja
meerdraads geleider

Greepuitvoering Overig

VDE getest Ja

Standaarden