



PB SGRIP GLEUF- HEX PB 8102.D 3-80

Artikelnummer	P0511.000.003
Merk	-
UBB	500504152694
UNSPSC	27111701
EAN	7610733212279
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Geïsoleerd	Ja
Totale lengte	180
Klinglengte	80
Klingbreedte	5.5
Bleddikte	0.8
Uitvoering schacht	Zeskant
Greepuitvoering	Overig
Klingdiameter	5
Aandrijfvierkant/-zeskant	Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling	Ja
Doorlopende kling	Ja
Met slagkap	Ja

Standaarden