



RODA BOORMACHINE RC206A 10 MM

Artikelnummer	R5010.000.055
Merk	-
UBB	500570290303
UNSPSC	27112713
EAN	8717659118742
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Spanwijdte boorhouder	10 - 10
Nullasttoerental	1800
Luchtingang apparaatzijdig	R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid	198

Standaarden