

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.8 7/16-14X2.1/2



Artikel nummer	U04100.043.0250
Merk	-
UBB	500620779669
UNSPSC	31161620
EAN	8717077344808
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	Gr.8
Diameter (Inch)	7/16
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Lengte (L) (Inch - ft)	2.1/2
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	SAE J429
Draadrichting	Rechts
TPI	14
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. ft = voldraad.

Standaarden

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technische specificatie

F	5/8
H	9/32

Technische tekening

L_T (min.): $L > 6$ Inch	1.375
L_T (min): $L \leq 6$ Inch	1.125
Gangen per Inch	14

FABORNY
OF COURSE

