

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.8 1/2-13X4.1/2



Artikel nummer	U04100.050.0450
Merk	-
UBB	500620782879
UNSPSC	31161620
EAN	8717077345126
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	Gr.8
Diameter (Inch)	1/2
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Lengte (L) (Inch - ft)	4.1/2
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	SAE J429
Draadrichting	Rechts
TPI	13
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. ft = voldraad.

Standaarden

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technische specificatie

F	3/4
H	5/16

Technische tekening

L_T (min.): $L > 6$ Inch	1.5
L_T (min): $L \leq 6$ Inch	1.25
Gangen per Inch	13

FABOM
OF COURSE

