



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Elektrolytisch verzinkt #6-32X5/8 ft

Artikelnummer	U07001.013.0062
Merk	-
UBB	500620946722
UNSPSC	31161605
EAN	8717077361560
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.6
Lengte	5/8 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse

Info

Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de

Standaarden

ASME B18.3

FABORY

schroefdraadpassing
in het gedrang
komen. Waarschuwing:
bij het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.ft
= voldraad

Technische specificatie

A	0.226
H	0.138
J	0.109375
LT(min.)	0.75
Gangen per Inch	32

Technische tekening

