

Cilinderschroef met binnenzeskant UNF 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 1.3/8-12X3.1/2



Artikel nummer	U07040.137.0350
Merk	-
UBB	500620988229
UNSPSC	31161605
EAN	8717077365513
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (Inch)	1.3/8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Lengte (L) (Inch - ft)	3.1/2
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
TPI	12
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Fine

Info
 Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant. Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

komen.
Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid. ft
= voldraad

Technische specificatie

A	2,062
H	1.375
J	1 Inch
L _T (min.)	3.44
Gangen per Inch	12

Technische tekening

