



**Zelfborgende zeskantmoer
 met kunststof ring, type
 NM/NE UNF ASME B18.16.6
 Staal ASME B18.16.6
 Elektrolytisch verzinkt Gr.N2
 1.1/2-12**

Artikel nummer	U12320.150.0002
Merk	-
UBB	500621423564
UNSPSC	31161727
EAN	8717077381506
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (Inch)	1.1/2
Remarks	Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren. Wanneer bij bestelling niet specifiek 1 INCH-12TPI genoemd wordt, zal 14TPI UNS geleverd worden. Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Klasse	Gr.N2
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASME B18.16.6
Draadrichting	Rechts

Standaarden

ASME	B18.16.6
------	----------

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch
verzinkt

EABOPV

Draadsoort

Unified National Fine

IN FASTENING SOLUTIONS

Technische specificatie

A	2,197
C	1,640
Gangen per Inch	12

Technische tekening

