



Ronde kop schroef met combi zaaggleuf/kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #4-40X1/4

Artikelnummer	U24212.011.0025
Merk	-
UBB	500624920095
UNSPSC	31161504
EAN	8712423000421
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.4
Lengte	1/4 Inch
Aandraaivoorziening	Slotted/Phillips Combination
Kopsoort	Bolkop
Materiaalsoort	Low carbon steel
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	40

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere

Standaarden

ASME B18.6.3

Technische specificatie

A (max.)	0.211
H (max.)	0.086
J (max.)	0.039
No. kruisgleuf	1
T (max.)	0.058

Technische tekening

