



Spiraalspanbus, normale uitvoering ASME ASME B18.8.2 Verenstaal SAE 1070 3/8X3 Inch

Artikelnummer	U39140.037.0300
Merk	-
UBB	500626325889
UNSPSC	31162400
EAN	8715494002103
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	3 Inch
A (nom.)	0.375
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	SAE 1070

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbroosheid.V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
------	--

Standaarden

ASME	B18.8.2
------	---------

Technische specificatie

A (max.)	0.403
B (max.)	0.366
C (ref.)	0.095
A (min.)	0.386
V	12600

Technische tekening

