

Spiraalspanbus, normale uitvoering ASME ASME B18.8.2 Verenstaal SAE 1070 1/2X3.3/4



Artikelnummer	U39140.050.0375
Merk	-
UBB	500626360274
UNSPSC	31162400
EAN	8715494002233
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

A (nom.)	1/2
Lengte (L) (Inch - ft)	3.3/4
Remarks	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	SAE 1070
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.8.2
------	---------

Technische specificatie

A (max.)	0.535
A (nom.)	1/2
B (max.)	0.488
C (ref.)	0.110
A (min.)	0.516
V	22500

Technische tekening

