



Spiraalspanbus, zware uitvoering ASME ASME B18.8.2 Verenstaal SAE 1070 5/32X1.1/2

Artikelnummer	U39150.015.0150
Merk	-
UBB	500626364987
UNSPSC	31162400
EAN	8715494004176
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	1.1/2 Inch
A (nom.)	0.15625
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	SAE 1070

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
------	---

Standaarden

ASME	B18.8.2
------	---------

Technische specificatie

A (max.)	0.168
B (max.)	0.152
C (ref.)	0.048
A (min.)	0.161
V	3100

Technische tekening

