



Laagbolkopschroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 CW / CW1 #2-56X5/8

Artikelnummer	U51030.008.0062
Merk	-
UBB	500621253367
UNSPSC	31161518
EAN	8715492889607
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.2
Lengte	5/8 Inch
Klasse	CW / CW1
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F879 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse

Info

All dimensions in above table are in inches. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

FABORY is 3A, plating can
cause thread fit
problems.

Technische specificatie

A	0.164
H	0.046
J	0.05
Gangen per Inch	56

Technische tekening

