



**Cilinderschroef met
binnenzeskant UNF
1960 serie ASME B18.3
Roestvaststaal (RVS)
ASTM F837 304 CW / CW1
#2-64X1/2 ft**

Artikelnummer	U51041.008.0050
Merk	-
UBB	500621265817
UNSPSC	31161605
EAN	8717077386921
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.2
Lengte	1/2 Inch
Klasse	CW / CW1
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Fine
Info	ft = voldraad

Standaarden

ASME	B18.3
------	-------

Technische specificatie

A	0.14
H	0.086
J	0.078125
LT(min.)	0.62
Gangen per Inch	64

Technische tekening

