



## Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 316 CW / CW1 5/8-11X4 Inch

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | U55050.062.0400               |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500621384121                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8717077398474                 |
| PKG. van 5    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Diameter                     | 5/8 Inch                   |
| Lengte                       | 4 Inch                     |
| Klasse                       | CW / CW1                   |
| Aandraaivoorziening          | Binnenzeskant              |
| Kopsoort                     | Cilinderkop                |
| Materiaal soort              | Roestvaststaal             |
| Materiaal soort<br>Technisch | ASTM F837 316              |
| Draadrichting                | Rechts                     |
| Draadsoort                   | Unified National<br>Coarse |
| Info                         | ft = voldraad              |

### Standaarden

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

### Technische specificatie

|                 |       |
|-----------------|-------|
| A               | 0.938 |
| H               | 0.625 |
| J               | 0.5   |
| LT(min.)        | 1.75  |
| Gangen per Inch | 11    |

### Technische tekening

