

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M24X400



Numer artykułu	01000.240.400
Marka	-
UBB	950351021775
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492010100
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Średnica (d-D)	M24
Długość (L) (mm)	400

### Normy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

### Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

### Rysunek techniczny

