

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Bez pokrycia |8| M39

Numer artykułu	01100.390.001
Marka	-
UBB	950355002060
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492023124
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M39
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M39
m	31
P	4
s	60

Rysunek techniczny

