

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M24X120



Numer artykułu 01220.240.120

Marka -

UBB 950351172669

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492034960

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M24
Długość (L) (mm)	120
Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	73
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

Rysunek techniczny

