

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M24X220

Numer artykułu	01220.240.220
Marka	-
UBB	954351335821
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492035042
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	220 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	220
P	3
s	36

Rysunek techniczny

