

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M3X8

Numer artykułu 01230.030.008

Marka -

UBB 952351905015

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492035714

Opakowanie 500 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	8 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
k	2
L (mm)	8
P	0.5
s	5.5

Rysunek techniczny

