

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M8X75

Numer artykułu	01230.080.075
Marka	-
UBB	952351983715
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492036605
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	75 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	75
P	1.25
s	13

Rysunek techniczny

