

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M12X90/S=19

Numer artykułu	01230.120.090
Marka	-
UBB	950351179441
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492037091
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	90 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Specyfikacja techniczna

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

