

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) 8.8 M5X40

Numer artykułu	01236.050.040
Marka	-
UBB	500571916997
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494276269
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	40 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.

Normy

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Specyfikacja techniczna

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	40
P	0.8
s	8

Rysunek techniczny

