

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) 8.8 M8X12

Numer artykułu	01236.080.012
Marka	-
UBB	500571918480
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494276412
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	12 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.

Normy

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	12
P	1.25
s	13

Rysunek techniczny

