

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) 8.8 M8X70

Numer artykułu	01236.080.070
Marka	-
UBB	500571919470
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494276511
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	70 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.

Normy

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Rysunek techniczny

