

Nakrętki sześciokątne **DIN 934** **Stal Ocynkowane, po żółtej** **pasywacji |8| M6**

Numer artykułu	01320.060.001
Marka	-
UBB	950355017829
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492042859
Opakowanie 250	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Specyfikacja techniczna

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Rysunek techniczny

