

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8 M30

Numer artykułu 01321.300.001

Marka -

UBB 500579964858

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715494421041

Opakowanie 10 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M30
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO 4032

Specyfikacja techniczna

d-D	M30
m (maks.)	25.6
P	3.5
s	46

Rysunek techniczny

