

## Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji |8| M20

Numer artykułu 01326.200.001

Marka -

UBB 951355342381

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715492407160

Opakowanie 50 Tylko pełne  
opakowanie

### Parametry techniczne

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Diameter            | M20                                 |
| Klasa               | 8                                   |
| Gniazdo             | Hexagon                             |
| Materiał            | Stal                                |
| Kierunek gwintu     | Prawy                               |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane, po<br>czarnej pasywacji |
| Gwint               | Metryczny                           |

### Normy

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-401 |
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |

### Specyfikacja techniczna

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M20 |
| m   | 16  |
| P   | 2.5 |
| s   | 30  |

### Rysunek techniczny

