

Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) |8| M4

Numer artykułu 01336.040.001

Marka -

UBB 500571891729

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715494282062

Opakowanie 250 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Specyfikacja techniczna

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Rysunek techniczny

