

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8 M5

Numer artykułu	01337.050.001
Marka	-
UBB	500611918599
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715494421362
Opakowanie 250	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4032
-----	------

Specyfikacja techniczna

d-D	M5
m (maks.)	4.7
P	0.8
s	8

Rysunek techniczny

