

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8 M6

Numer artykułu	01337.060.001
Marka	-
UBB	500611918672
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715494421379
Opakowanie 250	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Klasa	8
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4032
-----	------

Specyfikacja techniczna

d-D	M6
m (maks.)	5.2
P	1
s	10

Rysunek techniczny

