

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8 M33

Numer artykułu	01337.330.001
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	500611919662
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

Numer EAN	8715494421478
-----------	---------------

Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie
--------------	------------------------

Parametry techniczne

Diameter	M33
----------	-----

Klasa	8
-------	---

Gniazdo	Hexagon
---------	---------

Materiał	Stal
----------	------

Kierunek gwintu	Prawy
-----------------	-------

Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
---------------------	---

Gwint	Metryczny
-------	-----------

Normy

ISO	4032
-----	------

Specyfikacja techniczna

d-D	M33
-----	-----

m (maks.)	28.7
-----------	------

P	3.5
---	-----

s	50
---	----

Rysunek techniczny

