

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 10.9 M14X50

Numer artykułu 04100.140.050

Marka -

UBB 950351326463

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492114747

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Length	50 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2

Rysunek techniczny



