



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 10.9 M36X110

Numer artykułu 07015.360.110

Marka -

UBB 954351862006

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715492052742

Opakowanie 5 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M36
Length	110 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1

Specyfikacja techniczna

b	84
d-D	M36
dk(maks.)	54
Pełen gwint L ≤	110
k (maks.)	36
L (mm)	110

Rysunek techniczny



