



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 10.9 M36X120

Numer artykułu 07015.360.120

Marka -

UBB 500644771494

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8717077025691

Opakowanie 1 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M36
Length	120 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Specyfikacja techniczna

b	84
d-D	M36
dk(maks.)	54
Pełen gwint L ≤	110
k (maks.)	36
L (mm)	120

Rysunek techniczny



