



**Śruby z łbem walcowym
niskim z gniazdem
sześciokątnym z
prowadzeniem na klucz
sześciokątny DIN 6912 Stal
Bez pokrycia 08.8 M10X22**

Numer artykułu	07030.100.022
Marka	-
UBB	500500351746
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8715494067256
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	22 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy obniżony
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info

W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia

Normy

DIN	6912
-----	------

poprzedza cyfra "0",
tak więc 8.8→08.8
10.9→010.9 oraz
12.9→012.9Dla
elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Tymczasowo
mogą pojawić się
stare i nowe formy
znakowania na
śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dh	5
dk	16
Pełen gwint L ≤	35
k	6.5
L (mm)	22
P	1.5
s	8

Rysunek techniczny

